

RUBBER




RB001
Black



RB002
White




RB003
Red



RB004
Yellow



RB005
Royal Blue



RB006
Green



RB007
Navy




RB008
Silver



RB009
Orange




RB010
Gray




RB011
Neon Yellow




RB012
Neon Orange



RB013
Neon Pink



RB014
Neon Green



RB015
Gold




RB016
Khaki




RB017
Brown



RB018
Cream



RB019
Pink



RB020
Dusty Pink



RB021
Pea Green



RB022
Dark Gray



RB023
Lilac



RB024
Camel

RUBBER

Описание

Для лазерной резки

Характеристики

RUBBER (1000 mic)

Размер: 44 см x 25 м

Вес: 9 кг/рулон

RUBBER (500 mic)

Размер: 44 см x 25 м

Вес: 7 кг/рулон

Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C

Время: 15-20 сек.

Подходит для материалов


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.

Не подходит для окрашенных и обработанных тканей


Важно!

Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.

Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.



вырезайте рисунок
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



15-20 сек.




снимать холодной
стирка через 24 часа

 **Офис:**
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

 **Производство:**
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

 saliteks.ru

 print@saliteks.ru

 +7 (495) 620-09-09
8 (800) 551 60 22